

使用上のご注意

- 浄水カートリッジは必ず適切な時期で交換、もしくはお取り外しをお願いします。
- 2日以上お使いにならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。
- はじめのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。
- ろ材の交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 凍結の恐れのある場合は、取り扱い説明書に従って水栓の処理を行ってください。
- 水道水の飲用基準に適合したお水をお使いください。
- 毎朝ご使用になる前に10秒以上浄水を流してからお使いください。
- 汲み置きした浄水は、なるべく早くお使いください。
- 浄水を養魚用に使用しないでください。

浄水カートリッジの捨て方

- 使用済みの浄水カートリッジは、燃えないゴミとして各自治体の区分に従って捨ててください。

浄水カートリッジの交換方法

浄水カートリッジの取付けや交換は、以下の手順で行ってください。

動画はコチラ！

※別途通信料が発生する場合があります。




重要

- 高温の湯をご使用のあとは、浄水カートリッジの取り付け、交換は行わないでください。しばらく水を流してから行ってください。
※水栓内に残っている高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。
- 浄水カートリッジの取付け、交換時にレバーハンドルやボタンを操作しないでください。
※高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。
※家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 浄水カートリッジを落とさないでください。
※破損して満足な性能が得られない場合があります。



1. 水栓の下に水を受けるタオルなどを置く。



浄水カートリッジを交換する際、少量の水が流れ出ることがあります。



2. ボタンを左から右へスライドさせる。

浄水ハンドルが止水状態でないときボタンをスライドできません。

浄水ハンドル止水状態





3. 浄水ハンドルを矢印の方向へ約1回転まわし、外す。

注意


浄水ハンドルを外した状態で、レバーハンドルやボタンを操作しないでください。
※浄水カートリッジの取付部から高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。
※浄水カートリッジの取付部から水が出て、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



4. 浄水カートリッジを外す。




5. 新しい浄水カートリッジの凸部を水栓本体に向けて差し込む。



6. 浄水ハンドルを差し込む。



7. 浄水ハンドルを矢印の方向へ止まるまでまわす。(約1回転)



8. ボタンを右から左へスライドさせる。



9. 1分以上浄水を流す。

浄水カートリッジの交換時期の目安

交換サイクルは、ご家族人数・ご使用頻度・ご使用量によって変わります。また水質によって短くなる場合があります。

ご家族人数	ご使用量の目安	交換時期の目安	
		G-JF-K31	G-JF-K32
5人以上	20L/日	2か月	1.5か月
3~4人	13L/日	3か月	2か月
1~2人	10L/日	4か月	3か月

- 毎朝、ご使用前に10秒以上浄水を流してください。
- 2日以上ご使用にならなかったときや、新しい浄水カートリッジを取り付けたあとは、1分以上浄水を流してからご使用ください。
- 長期間(1~2週間程度)ご使用にならないときは、浄水カートリッジを清潔なポリ袋などに入れて密閉し、冷蔵庫で保管してください。また再使用される前に、1分以上浄水を流してからご使用ください。
- 2週間以上ご使用にならなかったときは、浄水カートリッジの交換をおすすめします。
※残留塩素を除去しているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。

浄水カートリッジの購入方法

交換用浄水カートリッジは、「LIXILカートリッジショップ」にてご購入いただけます。
商品同梱のご登録はがきをご投函いただくほか、インターネットからご注文いただくこともできます。

 **ハガキ** **LIXILカートリッジショップ 行**

 **インターネット** https://s.lixil.com/grohe_parts/
受付時間:24時間 

 **電話でお申し込み** **0120-1946-01**
受付時間 9:00~17:00 (月~金)
※土日祝、年末年始、夏期休暇は除く

●コースや金額など、詳しくは商品同梱のご案内チラシをご覧ください。

製品のお問い合わせは

お客さま相談センターまで

TEL ☎ **0120-179-400**

FAX ☎ **0120-179-430**

受付時間 平日 9:00~18:00
土日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、
年末年始の休みは除く)

カートリッジやお届け本数・
お届け方法に関するお問い合わせは

LIXIL カートリッジショップ係

TEL ☎ **0120-1946-01**

受付時間 平日 9:00~17:00
(土日祝、年末年始、夏期
休暇除く)

仕様表

品番	G-JF-K31	G-JF-K32	
種類	浄水器Ⅱ形		
材料の種類	ポリプロピレン		
ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布		
ろ過流量(流動時0.1MPa)	2.3L/分	1.5L/分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa		
浄水通水温度	常温の水温(注1)		
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) による試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	濁り	総ろ過水量1,200L、ろ過流量50%	—
	プロモジクロロメタン	—	総ろ過水量900L、除去率80%
	ジプロモクロロメタン	—	総ろ過水量900L、除去率80%
	プロモホルム	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	総トリハロメタン	—	総ろ過水量900L、除去率80%
	CAT(農業)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	2-MIB(注2)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	ベンゼン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	1,2-DCE	—	総ろ過水量900L、除去率80%
	ジオスミン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量1,200L、除去率80%	—
フェノール類	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量900L、除去率80%	
浄水能力 浄水器協会の 規格基準 (JWPAS B) による試験結果	鉄(微粒子状)	—	除去率80%
	アルミニウム(中性)	—	除去率80%

(注1)：「常温の水温」とはレバーハンドルを水側いっぱいにして通水したときの温度。

(注2)：2-メチルインボルネオール、カビ臭のこと。